

SERIE ERMIONE											
	150	200	300	400	550		800		1000		
Tipo Struttura Design	telaio frame	telaio frame	telaio frame	telaio frame	telaio frame	telaio frame	telaio frame	telaio frame	telaio frame	telaio frame	telaio frame
Movimento Piano Mobile Movement of plate	discendente downward	discendente downward	discendente downward	discendente downward	discendente downward	discendente downward	discendente downward	discendente downward	discendente downward	discendente downward	discendente downward
Forza di chiusura (kN) Closing force (kN)	1500	2000	3000	4000	5000	5000	8000	8000	10000	10000	
Corsa del piano mobile (mm) Stroke (mm)	400	500	700	800	800	800	1000	1000	1000	1200	
Luce (mm) Daylight (mm)	400	500	700	800	800	800	1000	1000	1200	1200	
Dimensioni piani caldi (mm) Dimension of hot platen (mm)	400X400	500X500	600x600	700x700	800x800	800x1600	900x900	900x1800	1100x1100	1100x2200	
Temperatura massima standard °C Max temperature standard °C	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
Precisione di uniformità standard Precision standard	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	
Precisione di uniformità 3 zone Precision with 3 zone	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	
Controllo temperatura Temperature control	PID	PID	PID	PID	PID	PID	PID	PID	PID	PID	
Camera del vuoto (per versione V) Vacuum chamber (Serie V)	integrale	integrale	integrale	integrale	integrale	n.d.	integrale	n.d.	integrale	n.d.	
Connessione per teleassistenza Remote service connection	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	

le dimensioni dei piani, corsa, luce sono dati puramente indicativi e non vincolanti
dimension of platen, stroke, daylight are indicative and not binding

opzioni - options

T -> Traslazione sul fronte o sul retro - Bottom sliding platen

TT -> Traslazione sul fronte e sul retro - Double sliding bed plate

V -> Stampaggio sotto vuoto - Vacuum chamber

TR -> Stampaggio Transfer - Transfer

DD -> Double Deck

M -> Piani Magnetopermanenti - electromagnetic platen

ST -> Sistema di serie su alcuni modelli - sistema safety system

LAN -> Connessione LAN alla rete aziendale - LAN connection to Intranet